

光源拉钩牵开器系统

符合人体工程学的手柄设计
舒适感和牢固的抓握

倾斜的无创伤头端，
以实现最佳回缩

全叶片照明用于最
佳的手术观察

高强度的光学纤维
光板永不变热

光板提供冷却的，
定向的，均匀的光

可更换叶片设计



一个牵开器手柄上使用多种尺寸的叶片和光板
提供经济和多样性的选择





LumiView™ 牵开器手柄，带导光管
B 61105

“Mini” LumiView™ 叶片

B 61110	1/2" (12.5 mm) x 4" (10 cm)
B 61111	3/4" (20 mm) x 4" (10 cm)
B 61112	1" (24 mm) x 4" (10 cm)

“Mini” LumiView™ 叶片，带吸引

B 61111S	3/4" (20 mm) x 4" (10 cm) 带吸引
B 61112S	1" (24 mm) x 4" (10 cm) 带吸引

“Midi” LumiView™ 牵开器叶片

B 61115	1/2" (12.5 mm) x 5-3/8" (13.5 cm)
B 61116	3/4" (20 mm) x 5-3/8" (13.5 cm)
B 61120	1" (24 mm) x 5-3/8" (13.5 cm)
B 61121	1-1/4" (30 mm) x 5-3/8" (13.5 cm)
B 61125	3/4" (20 mm) x 7" (17.5 cm)
B 61126	1-1/4" (30 mm) x 7" (17.5 cm)

“Midi” LumiView™ 叶片，带吸引

B 61116S	3/4" (20 mm) x 5-3/8" (13.5 cm) 带吸引
B 61120S	1" (24 mm) x 5 3/8" (13.5 cm) 带吸引
B 61121S	1-1/4" (30 mm) x 5-3/8" (13.5 cm) 带吸引
B 61125S	3/4" (20 mm) x 7" (17.5 cm) 带吸引
B 61126S	1-1/4" (30 mm) x 7" (17.5 cm) 带吸引

光板

B 61100	"Mini" 光板, 5/Box
B 61101	"Midi" 光板, 5/Box

The LumiView™ 光源拉钩牵开器系统将传统的热氙灯和卤素灯转化为冷却的、定向的、均匀的照明。

LumiView™ 牵开器采用了独特的快速更换叶片设计，提供多种叶片与一个光导手柄一起使用。

特殊的光板即使在最困难的区域也能提供均匀，清晰的照明。



**订购或咨询其他事宜，请联系坦达医疗
我们将竭诚为您服务！**

坦达医疗·中国

北京市朝阳区东三环北路戊2号国际港
C座2703室 邮编：100027

Tel: +86(0)10 84536981

Fax: +86(0)10 84536602

E-mail: info@td-med.com

Web: www.td-med.com